

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:  
25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

Délka vyložení $L_1$	125 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A25X SDUCR/L11
Celková délka L	222 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Řada	Master Mute
Rozsah, který nelze upnout S	155 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč