

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Úhel nastavení κ	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Celková délka L	120 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení L_3	9 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Řada	Master Mute
Délka vyložení L_1	60 mm
ISO kód držáku	A12X SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Rozsah, který nelze upnout S	72 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč