

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
16/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení L ₃	11 mm
Velikost destiček	6 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
ISO kód držáku	A16X SCLCR/L06
Řada	Master Mute
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Délka vyložení L ₁	80 mm
Celková délka L	151 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Rozsah, který nelze upnout S	96 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč