

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
40/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Celková délka L	343 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A40X SDUCR/L11
Řada	Master Mute
Středové přesazení L_3	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø stopky D_s	40 mm
Délka vyložení L_1	200 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Rozsah, který nelze upnout S	240 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč