

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
ISO kód držáku	A20X SCLCR/L09
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	177 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Délka vyložení L_1	100 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Rozsah, který nelze upnout S	120 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč