

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:  
25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	222 mm
ISO kód držáku	A25X SCLCR/L09
Řada	Master Mute
Ø stopky $D_s$	25 mm
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Délka vyložení $L_1$	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Rozsah, který nelze upnout S	155 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč