

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:  
40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

ISO kód držáku	A40X STF CR/L16
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Velikost destiček	16 mm
Ø stopky $D_s$	40 mm
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Celková délka L	345 mm
Rozsah, který nelze upnout S	240 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý

Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč