

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Středové přesazení L_3	22 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Řada	Master Mute
ISO kód držáku	A32X STFCL/L16
Celková délka L	277 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Délka vyložení L_1	160 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Rozsah, který nelze upnout S	192 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč