

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Délka vyložení L_1	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 47
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Středové přesazení L_3	17 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
ISO kód držáku	A25X STFCCR/L11
Řada	Master Mute
Celková délka L	222 mm
Rozsah, který nelze upnout S	155 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč