

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:
32/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Celková délka L	277 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Ø stopky D _s	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení L ₃	22 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Řada	Master Mute
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Délka vyložení L ₁	160 mm
ISO kód držáku	A32X SDUCR/L11
Rozsah, který nelze upnout S	192 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč