

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:
40/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
ISO kód držáku	A40X SDUCR/L11
Celková délka L	343 mm
Délka vyložení L ₁	200 mm
Středové přesazení L ₃	27 mm
Velikost destiček	11 mm
Řada	Master Mute
Ø stopky D _s	40 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Rozsah, který nelze upnout S	240 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč