

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:
25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Délka vyložení L_1	125 mm
Celková délka L	222 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
Řada	Master Mute
ISO kód držáku	A25X SDUCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø stopky D_s	25 mm
Rozsah, který nelze upnout S	155 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč