

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:  
20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

Délka vyložení $L_1$	100 mm
Středové přesazení $L_3$	13 mm
ISO kód držáku	A20X SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Celková délka L	177 mm
Řada	Master Mute
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Rozsah, který nelze upnout S	120 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč