

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:
12/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L ₃	8,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Ø stopky D _s	12 mm
Řada	Master Mute
ISO kód držáku	A12X SCLCR/L06
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø minimálního předvrtání D _{min}	16 mm
Délka vyložení L ₁	60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Celková délka L	120 mm
Rozsah, který nelze upnout S	72 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč