

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, levá, Ø stopky / velikost destičky:  
20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 47
Velikost destiček	11 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	100 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	25 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Celková délka L	177 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
ISO kód držáku	A20X STFCL/L11
Řada	Master Mute
Rozsah, který nelze upnout S	120 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	levá
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč