

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:
16/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Celková délka L	151 mm
Řada	Master Mute
Středové přesazení L ₃	11 mm
Délka vyložení L ₁	80 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
ISO kód držáku	A16X SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø stopky D _s	16 mm
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
Rozsah, který nelze upnout S	96 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč