

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:  
32/09mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Třída artiklu	29E

## Popis

**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

## Technický popis

Délka vyložení $L_1$	160 mm
Ø stopky $D_s$	32 mm
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Celková délka $L$	277 mm
Řada	Master Mute
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
ISO kód držáku	A30X SCLCR/L09
Středové přesazení $L_3$	22 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	40 mm
Rozsah, který nelze upnout S	192 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč