

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, Ø stopky / velikost destičky:  
40/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Řada	Master Mute
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Ø stopky $D_s$	40 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
ISO kód držáku	A40X SCLCR/L09
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Délka vyložení $L_1$	200 mm
Celková délka $L$	343 mm
Rozsah, který nelze upnout S	240 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	vlevo
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč