

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232245 13
GTIN	4045197658074
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Přímé drážky.**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L_1 : 34,9 mm

\varnothing stopky D_s : 20 mm

Délka stopky L_s : 50 mm

Upínací šrouby: 232990 TX8

Technický popis

\varnothing stopky D_s	20 mm
Upínací šrouby	232990 TX8
Rozsah $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Užitná délka L_1	34,9 mm
Délka stopky L_s	50 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8	232990 TX8
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3