

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232265 13
GTIN	4045197592620
Třída artiklu	22G

Popis**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na požádání.

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L_1 : 114,3 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX8

Technický popis

Rozsah $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Upínací šrouby	232990 TX8
Užitná délka L_1	114,3 mm
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8	232990 TX8
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8