

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232245 18
GTIN	4045197658081
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Přímé drážky.****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Užitná délka  $L_1$ : 66,7 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 25 mm

Délka stopky  $L_s$ : 56 mm

Upínací šrouby: 232990 TX9

**Technický popis**

Upínací šrouby	232990 TX9
Užitná délka $L_1$	66,7 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	25 mm
Délka stopky $L_s$	56 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8	232990 TX8
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9