

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z:  
32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Třída artiklu	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

**Technický popis**

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Velikost vyměnitelných destiček	09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	70 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	250 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	62 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	13 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------