

Yale

Pákový kladkostroj UNO plus A s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 1,5t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového plechu s kompaktní konstrukcí. Snadné **uvolnění řetězu**.
Řetězové vedení pro bezporuchový chod řetězu.

Použití:

Standardní univerzální přístroj pro ergonomické, mnohostranné nasazení.

Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Provedení ATEX na poptávku

Technický popis

Normální výška zvedání	1,5 m
Nosnost	1500 kg
Materiál korpusu	Ocelový plech
Uvolňování řetězu	ano
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	35 daN
Nosnost t	1,5 t
Počet provazových řetězů	1
Hmotnost	9,2 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák