



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 221900 16/2 |
| GTIN | 2050002058453 |
| Třída artiklu | 28R |

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Délka vyložení L_1 | 25 mm |
| Ø D_3 | 5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. |
| Velikost vyměnitelných destiček | 06 |
| Ø břitu D_c | 16 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 188 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 16 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229915 (T7; 0,8 Nm) |
| Maximální hloubka řezu $a_{p max}$ | 0,9 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{max} | 30 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$ | 21 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 2,73 stupeň |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{\max} | 4,2 mm |
| Úhel nastavení κ | 10 stupeň |
| Provedení stopky | válcová stopka |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Kolmé frézování |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229915 |
|---------------|--------|