

Mitutoyo

Digitální úchylkoměr rozlišení 0,005 mm, Rozsah měření: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434622 50
GTIN	4946368840666
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velký digitální displej a další analogový ukazatel. Vhodné pro nepřetržité měření díky síťovému provozu. Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

- **Obousměrné rozhraní Digimatic S1.**
- **Červené / zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální kontrolu tolerance GO/±NG.**
- **Analogová sloupcová indikace.**
- **Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.**
- **Externí zdroj napájení přes síťový napáječ AC.**
- **Vysoká přesnost a hodnota přírůstku 0,5 μm.**

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s Ø 2,5 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně přívodního kabelu č. 497661, síťový napáječ AC DC 6V / 2A (verze CEE Německo), zdvihací páčka.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	$\leq 2,3$ N
\varnothing pouzdra	59 mm
Rozsah měření	50,8 mm
Ochranná třída IP	IP 30
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	5,9 V
Mezní chyba	0,004 mm
Hloubka	49,1 mm
Délka	247,8 mm
Jmenovitý proud	2 A
Upínací stopka délka	19,5 mm
Přepínatelný odečet	0,005 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	11 mm
Displej s osvětlením pozadí	ano
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm	023000 50
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

Příslušenství

ADAPTER

497661 ADAPTER