

**Mitutoyo**
**Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 600mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	445136 600
GTIN	4946368859255
Třída artiklu	44A

## Popis

### Provedení:

ABSOLUTNÍ měřítko, žádné nové nastavování referenčního bodu po restartování a neomezená pojezdová rychlost. Velké ruční kolečko s hladkým chodem. Tvrdokovem osazená rýsovací jehla a datový výstup Digimatic. Velký LCD displej (výška číslic 12 mm) pro snadné čtení bez chyb.

### Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. 357, 1 rýsovací jehla osazená tvrdokovem č. 443510 vel. 300.

### Zvláštní příslušenství:

Držák č. 445180, datový kabel č. 497080.

## Technický popis

Životnost baterií cca	20000 h
Mezní chyba	0,05 mm
Průřez měřicích sloupků	35×12 mm
Odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1

Výška orýsování	600 mm
Základna nohy šířka	120 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Základna nohy délka	180 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	12 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

## Služby

KalibrováníPosuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024630 1000
Kalibrace DAkkSPosuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024640 1000

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 300 mm	443510 300