

Mitutoyo**Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 50mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434461 50
GTIN	4946368850320
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.

- **Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).**
- **Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.**
- **Je možný jednoduchý výpočet a identifikace hodnoty ve špičce.**
- **Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.**
- **Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
---------------	--------------------

Tloušťka pouzdra	44,2 mm
Volitelný odečet	0,0005 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Rozsah měření	0 - 50 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	≤ 2,3 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Ø pouzdra	59 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	11 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm	023000 50
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100