

Mitutoyo

Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.

- **Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).**
- **Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.**
- **Je možný jednoduchý výpočet a identifikace hodnoty ve špičce.**
- **Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.**
- **Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Kalibrování	C1
-------------	----

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Volitelný odečet	0,0005 mm
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	≤ 1,5 N
Tloušťka pouzdra	38,1 mm
Typ baterií	Knoflíkový článěk
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ø pouzdra	59 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	11 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5