

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232265 36
GTIN	4045197592651
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10. **Přímé drážky.**

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Technický popis

Užitná délka L_1	349,3 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Rozsah $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Morse kužel MK velikost	4
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx®10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Sada šroubů Torx®10dílná Pohon TX20	232990 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600