

**Garant****TK břitový mini nožik pro čelní zápich Vlevo, Ø Dmin zápich D1/D2: 12/20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	274057 12/20
GTIN	4067263036609
Třída artiklu	21L

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením a dalším chlazením volnou plochou.

**Pozor:**

Objednávána velikost = minimální Ø zápichu.

Větší Ø zápichů jsou možné bez modifikací.

$D_1 = D_{\min}$  vnitřní Ø.

$D_2 = D_{\min}$  vnější Ø.

Provedení L s větší hloubkou zápichu  $t_{\max}$ .

## Technický popis

Celková délka L	80 mm
Posuv f	0,01 - 0,03 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	1,6 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	43 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	50 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	90 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
CuZn	omezené použití	50 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		