



Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M14



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130250 M14
GTIN	4067263021971
Třída artiklu	12G

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitů	28 mm
Norma	DIN 352
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	70 mm
Druh závitů	M
Ø otvoru pod závit	12 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Stoupání závitů	2 mm
Závit Ø	14 mm

Rozměr závitu	M14
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

