

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130500 10X1
GTIN	4067263036340
Třída artiklu	12G

**Popis****Provedení:**

2dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.**

Závit vybroušen z plného materiálu a podbroušen.

**Technický popis**

Druh závitů	MF
Ø otvoru pod závit	9 mm
Hloubka závitů	20 mm
Rozměr závitů	M10×1
Norma	DIN 2181
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	10 mm
Stoupání závitů	1 mm
Řezný materiál	HSS
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Povlak	bez povlaku

Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		