

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130660 G1/2
GTIN	4067263036456
Třída artiklu	12G

Popis**Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Technický popis

Ø otvoru pod závit	19 mm
Řezný materiál	HSS
Stopka 4hran □	12 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	20,96 mm
Rozměr závitu	G1/2
Ø stopky D _s	16 mm
Celková délka L	80 mm
Hloubka závitu	41,92 mm
Chodů na palec	14
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G

Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		