

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 5×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232260 13     |
| GTIN           | 4045197592569 |
| Třída artiklu  | 22G           |

**Popis****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX8

**Technický popis**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Užitná délka L <sub>1</sub> | 63,5 mm                                    |
| Upínací šrouby              | 232990 TX8                                 |
| Rozsah Ø D <sub>c</sub>     | 13 - 17,5 mm                               |
| Morse kužel MK velikost     | 2  |
| Počet břitů Z               | 2  |
| Provedení                   | 5×D  |
| Stopka                      | Morse kužel                                |
| Vnitřní chlazení            | ne   |
| Druh produktu               | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8           | 674248 TX8 |
| Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8                                    | 232990 TX8 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |