

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Celková délka L	120 mm
ISO kód držáku	A12X STFCR/L11
Délka vyložení L_1	60 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost destiček	11 mm
Rozsah, který nelze upnout S	72 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč