

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, pravý, Ø stopky / velikost destičky:
16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Délka vyložení L_1	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Středové přesazení L_3	11 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	A16X STFCL/L11
Řada	Master Mute
Ø stopky D_s	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Rozsah, který nelze upnout S	96 mm
Norma	DIN 8024

Způsob použití	pravý
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč