

**HOLEX****Rukavice proti pořezání a teple, pár, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094617 7
GTIN	4067263353218
Třída artiklu	02H

**Popis****Provedení:**

Rukavice HOLEX pro ochranu proti prořezu a teple se speciálními PVC nopyky pro **ochranu proti kontaktnímu teple do 100 °C** (maximálně 15 sekund). Rukavice vyrobená ze speciální přize umožňuje dobrý hmatový pocit a má třídu ochrany proti pořezání C.

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	7
EN 388	134XC
EN 407	X1XXXX
Kontaktní teplota do	100 °C
Materiál nosiče	Speciální přize

Povlak	PVC
Barva	žlutá / černá
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	10 G
Třída ochrany proti pořezání	C
Norma	EN 407
Druh produktu	Žáruvzdorné rukavice