

**Garant****Sada digitálních třmenových mikrometrů HCT IP67 a Bluetooth, Rozsah měření: 0-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Třída artiklu	41B

**Popis****Provedení:**

Inovativní třmenový mikrometr IP67 HCT s Bluetooth 5.0 a **12 mm velkými číslicemi** na vysoce kontrastním displeji. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Díky automatickému vypnutí je dosaženo velmi dlouhé doby provozu na baterie. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nastavení nulové polohy v libovolné pozici.

Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Třmenové mikrometry č. 421575. Včetně nastavovacích měrek.

**Technický popis**

Počet mikrometrů	4
------------------	---

Řada	HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Typ baterií	knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet nastavovacích měrek	3
Počet obsažených baterií	4
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah měření	0 - 100 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	S2
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020430 0-100
Kalibrace DAkkS Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020440 0-100

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------