

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 5×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232260 18
GTIN	4045197592576
Třída artiklu	22G

**Popis****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morse kužel MK velikost: 3

Upínací šrouby: 232990 TX9

**Technický popis**

Rozsah Ø D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Upínací šrouby	232990 TX9
Užitná délka L <sub>1</sub>	171,5 mm
Morse kužel MK velikost	3
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8	232990 TX8
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2