

**MIRKA****Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Galaxy multiděrování, Ø 150 mm,  
Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567787 120
GTIN	6416868553826
Třída artiklu	56M

**Popis****Provedení:**

Mirka® Galaxy, nové inovativní brusivo, spojuje efektivitu a dlouhou životnost bez zanášení díky novému samoostřicímu keramickému zrně a díky otvorům MultiFit. Modré keramické zrno zůstává trvale ostré, protože během použití z důvodu své struktury praská a má tak samoostřicí účinek. Mirka® Galaxy využívá nové koncepce Mirka MultiFit – díky optimálnímu umístění otvorů může být brusivo libovolně používáno na jakémkoli stroji, aniž by bylo nutné zvláštní vyrovnávání. Rozvržení otvorů MultiFit je perfektním vyvážením dlouhé životnosti a odsávání prachu. Řada Mirka® Galaxy je založena na nosném materiálu, který je tvořen polyesterovým filmem s povrchovou úpravou, a je dostupná v kompletním rozsahu velikosti zrn, od hrubé 40 až po jemnou zrnitost 2000. Mirka® Galaxy je ideálním univerzálním výrobkem a může být používán jak na měkkém tak na tvrdém povrchu.

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

**Výhoda:**

- **Dlouhá životnost bez zanášení, odpuzuje prach, malé opotřebování keramických zrn.**
- **Automatickým narušováním vlastní struktury vzniká samoostřicí efekt a dochází k vytváření nových hran.**
- **Mirka® Galaxy využívá nového rozvržení otvorů MultiFit a dosahuje tak perfektní rovnováhy mezi životností a odsáváním prachu.**

- **Delší životnost díky nepřilnavému povrchu, který optimálně odpuzuje prach. S tímto povlakem nezůstává prach v brusivu, takže je spolu s rozvržením otvorů MultiFit zajištěno lepší odsávání prachu.**
- **Rovnoměrná struktura broušení díky vynikajícímu opotřebování zrna.**
- **Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.**

**Použití:**

- **Laky**
- **Sádra / špachtle**
- **Plast**
- **Tmel**
- **Základní nátěr**
- **Minerální materiál**
- **Měkké dřevo / dřevo jehličnanů**
- **ušlechtilá ocel**
- **Ocel**
- **Syntetické materiály**
- **Dýhy**
- **Dřevotřískové desky**
- **plasty**
- **Skelné vlákno**
- **Tvrdé dřevo**
- **MDF / HDF**
- **Měkká ocel / karbon**
- **Neželezné kovy**
- **Odlakování**
- **Broušení laků**

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.

Vysoce kvalitní samoostřicí keramické brusné zrna (CER), otevřené osazení. Univerzální použití pro hrubý, průběžný a konečný brus.

## Technický popis

Schéma otvorů	Otvory MultiFit
Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	120
Řada	Galaxy
Brusivo	keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	keramika
Podklad brusného materiálu	Polyamidová tkanina
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Upnutí	Suchý zip
Možnost odsávání prachu	ano
Označení výrobce	GALAXY
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		