

MIRKA**Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Galaxy multiděrování, Ø 150 mm,
Zrnitost: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567787 1000
GTIN	6416868554427
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Mirka® Galaxy, nové inovativní brusivo, spojuje efektivitu a dlouhou životnost bez zanášení díky novému samoostřicímu keramickému zrně a díky otvorům MultiFit. Modré keramické zrno zůstává trvale ostré, protože během použití z důvodu své struktury praská a má tak samoostřicí účinek. Mirka® Galaxy využívá nové koncepce Mirka MultiFit – díky optimálnímu umístění otvorů může být brusivo libovolně používáno na jakémkoli stroji, aniž by bylo nutné zvláštní vyrovnávání. Rozvržení otvorů MultiFit je perfektním vyvážením dlouhé životnosti a odsávání prachu. Řada Mirka® Galaxy je založena na nosném materiálu, který je tvořen polyesterovým filmem s povrchovou úpravou, a je dostupná v kompletním rozsahu velikosti zrn, od hrubé 40 až po jemnou zrnitost 2000. Mirka® Galaxy je ideálním univerzálním výrobkem a může být používán jak na měkkém tak na tvrdém povrchu.

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

- **Dlouhá životnost bez zanášení, odpuzuje prach, malé opotřebování keramických zrn.**
- **Automatickým narušováním vlastní struktury vzniká samoostřicí efekt a dochází k vytváření nových hran.**
- **Mirka® Galaxy využívá nového rozvržení otvorů MultiFit a dosahuje tak perfektní rovnováhy mezi životností a odsáváním prachu.**

- Delší životnost díky nepřilnavému povrchu, který optimálně odpuzuje prach. S tímto povlakem nezůstává prach v brusivu, takže je spolu s rozvržením otvorů MultiFit zajištěno lepší odsávání prachu.
- Rovnoměrná struktura broušení díky vynikajícímu opotřebování zrna.
- Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

- Laky
- Sádra / špachtle
- Plast
- Tmel
- Základní nátěr
- Minerální materiál
- Měkké dřevo / dřevo jehličnanů
- ušlechtilá ocel
- Ocel
- Syntetické materiály
- Dýhy
- Dřevotřískové desky
- plasty
- Skelné vlákno
- Tvrdé dřevo
- MDF / HDF
- Měkká ocel / karbon
- Neželezné kovy
- Odlakování
- Broušení laků

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.

Vysoce kvalitní samoostřicí keramické brusné zrna (CER), otevřené osazení. Univerzální použití pro hrubý, průběžný a konečný brus.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Schéma otvorů	Otvory MultiFit
Zrnitost	1000
Řada	Galaxy
Brusivo	keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	keramika
Podklad brusného materiálu	Polyamidová tkanina
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Upnutí	Suchý zip
Možnost odsávání prachu	ano
Označení výrobce	GALAXY
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		