



## LED zářič s funkcí stmívání CONNECT, Typ: NOVA-4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s akumulátory 18 V všech předních výrobců elektrického nářadí.

Výkonný akumulátorový LED zářič s funkcí stmívání. Kryt hliníkového vstřikovaného odlitku je extrémně robustní a odolný vůči silným nárazům, rázům a vibracím. Pro použití s CAS 12 V a 18 V akumulátory, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému SCANGRIP® napájení.

- **Regulace osvětlení BLUETOOTH umožňuje zapínat/vypínat až čtyři světla a nastavovat světelný výkon v pěti stupních tak, aby vyhovoval danému úkolu.**
- **S odnímatelným difuzorem.**
- **Integrovaná rukojeť a nová patka pro flexibilní vyrovnání a přímou montáž na stativ SCANGRIP® nebo na magnetické držáky.**

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 073870 – 073890 a 081249.

## Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	400 - 4000 lm
Celková výška	230 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Ochranná třída IP	IP 65
Celková délka	240 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Celková šířka	104 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Zářič