



## LED plošný zářič 360° s funkcí stmívání CONNECT, Typ: AREA-10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Pracovní svítily Scangrip CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s akumulátory 18 V všech předních výrobců elektrického nářadí.

Vysoce výkonný LED plošný zářič s akumulátorem a homogenním osvětlením, které neoslňuje. Robustní, nárazuvzdorné plastové pouzdro zářičů je vhodné do každého pracovního prostředí. Lze namontovat na stativ SCANGRIP®. Pro akumulátory CAS 18 V, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému napájení SCANGRIP®.

- **Volitelný úhel vyzařování 360° nebo 180°.**
- **Stmívatelné v pěti úrovních světla.**
- **Regulace osvětlení BLUETOOTH umožňuje zapínat/vypínat až čtyři světla a nastavovat světelný výkon v pěti stupních tak, aby vyhovoval danému úkolu.**

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 073870 – 073890 a 081249.

### Technický popis

Celková šířka	200 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Celková délka	212 mm
Celková výška	395 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Světelný tok	1000 - 10000 lm
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Plošný zářič