

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	5 mm
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	A08H SCLCR/L06
Upínací výška L_2	7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
Celková délka L	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Délka hlavy L_1	20 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

