

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	18 mm
Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	9 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
ISO kód držáku	A20R SCLCR/L09
Ø stopky D_s	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

