

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	7 mm
ISO kód držáku	A12L SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	14 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Celková délka $L$	140 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy $L_1$	24,3 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

