

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	200 mm
Délka hlavy L ₁	43 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	27 mm
Velikost destiček	9 mm
Středové přesazení L ₃	13,5 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
ISO kód držáku	A25R SCLCR/L09
Ø stopky D _s	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

