

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	8 mm
Středové přesazení $L_3$	5 mm
Délka hlavy $L_1$	20 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	10 mm
Upínací výška $L_2$	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Celková délka $L$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	A08H SCLCR/L06
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

