

# Yale

**Tříbodový podvozek pro těžké náklady typ LX, s ojí říditelný, Nosnost: 12t**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	086009 12
GTIN	4025092163798
Třída artiklu	08Y

## Popis

### Provedení:

Tříbodové podvozky pro velké zatížení pro přepravu středně těžkých nákladů. S ojí a zadní částí podvozku. Obě zadní části podvozku mají stejnou konstrukci a jsou vybaveny dvěma nastavitelnými spojovacími tyčemi. Celkové zatížení se rozděluje na přední a zadní části podvozku po 50%.

### Rozsah dodávky:

Tři části podvozku, dvě spojovací tyče, ojí.

## Technický popis

Počet koleček vpředu	8
Hmotnost	80 kg
Šířka kolečka	90 mm
Výška ložné plochy vpředu	115 mm
Rozsah zadního nastavení od – do	500 - 1400 mm
Počet koleček vzadu	8
Výška ložné plochy vzadu	115 mm
Nosnost	12 t

Ø koleček	85 mm
Šířka ložné plochy vzadu	250 mm
Délka úložné plochy vpředu	400 mm
Délka úložné plochy vzadu	300 mm
Označení výrobce	LX-12
Šířka ložné plochy vpředu	220 mm
Druh produktu	Podvozek pro těžké náklady