

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	A12L SDUCR/L07
Středové přesazení L <sub>3</sub>	8 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	140 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

